



## FICHE TECHNIQUE

# IEC boulon Thermocouple avec 2m de Fibre en verre acier inoxydable câble tressé

Disponible en type « K » ou « J »



Capteurs de boulon est généralement vissé dans la surface qui normalement augmente la vitesse de réponse et la sensibilité de la mesure. Convient pour utiliser jusqu'à + 250 ° C.

- Disponible en type « K » ou « J »
- Boulons ont mis à la terre de jonctions
- Boulon filetage/tailles disponibles : M8 x 1mm

M10 x 1mm

M12 x 1mm

- Boulon de longueurs disponibles 13 ou 25 mm
- Chaque boulon a 2 mètres en acier inoxydable de fibre verre sur câble tressé, se terminant par des queues nues
- Convient pour utiliser jusqu'à + 250 ° C

<b>Type</b>	<b>Pas de filetage</b>	<b>Fil Longueur</b>	<b>Cable Longueur</b>	<b>RS Order Code</b>
J	M8 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2569</b>
J	M8 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2578</b>
J	M10 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2571</b>
J	M10 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2575</b>
J	M12 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2584</b>
J	M12 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2587</b>
K	M8 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2581</b>
K	M8 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2590</b>
K	M10 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2593</b>
K	M10 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2597</b>
K	M12 x 1mm	13mm	2m	<b>872-2607</b>
K	M12 x 1mm	25mm	2m	<b>872-2600</b>