

Interruptor de llave RONIS, 22 mm, redondo, metal, brillante, n.º de cerradura 455, con 2 llaves, 2 posiciones O-I, sostenido, ángulo de maniobra 90°, 10:30h/13:30 h, Extracción de llave O+I



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Interruptor de llave
Tipo de producto	Elemento de mando y señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1

Actuador	
Modo de funcionamiento del actuador	posiciones permanentes, 90° (10:30h/13:30h)
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
• del actuador	plata
Material del actuador	metal
Forma del actuador	Llave
Diámetro exterior del actuador	29,5 mm
Número de posiciones de maniobra	2
Posición del interruptor para retirar la llave	O+I
Ángulo de maniobra	
• hacia la derecha	90°
Fabricante de la cerradura	RONIS
Número de llave	455

Anillo frontal

Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	estándar
Material del anillo frontal	Metal brillante
Color del anillo frontal	plateado

Datos técnicos generales

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> • del borne de conexión 	IP20
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-27 	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones	
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60068-2-6 	10 ... 500 Hz: 5g
Frecuencia de maniobra máx.	1 800 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
<ul style="list-style-type: none"> • típico 	300 000
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Designaciones de referencia según EN 61346-2	S

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones

Altura	29,5 mm
Anchura	29,5 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	49,4 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	25,4 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4CF11-0AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4CF11-0AA0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1050-4CF11-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4CF11-0AA0&lang=en



Última modificación:

02/10/2019