

FBP-2/10 - 保护插头

3069881

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069881>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保护插头， 针距: 8.2 mm， 宽度: 114.4 mm， 高度: 72.9 mm， 位数: 10， 颜色: 灰色， 安装方式: 插入排针

优势

- 定制的模块式设计，并使用标准化CLIPLINE complete附件，性价比高
- 用于FAME...的盲插头，在已拆下测试插头的情况下，可用作测试模块的保护盖

商业数据

订货号	3069881
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6112
产品关键代码	BE6112
目录页面	页码626 (C-1-2019)
GTIN	4046356962438
单件重量（含包装）	119.3 g
单件重量（不含包装）	111.4 g
原产地	PL

FBP-2/10 - 保护插头

3069881
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069881>



技术数据

产品属性

产品类型	绝缘插头
位数	10
针距	8.2 mm

绝缘特性

过电压类别	III
-------	-----

尺寸

宽度	114.4 mm
高度	72.9 mm
针距	8.2 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插入排针
------	------

FBP-2/10 - 保护插头

3069881

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069881>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBP-2/10 - 保护插头

3069881

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3069881>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn