




KS30-PP


Douille à billes

Douille à billes KS.-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50



Votre alternative produit actuelle

Size code	30	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	30 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	47 mm	Diamètre extérieur
L	68 mm	Longueur
C _{min}	4.650 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	3.970 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	5.900 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	6.000 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,18 kg	Poids

Cotes de montage

L 2	51,7 mm	
	H13	Tolérance
B L2	1,85 mm	
D N	44,7 mm	
A 10	2 mm	Angle d'ouverture du secteur
N 1	3,5 mm	
N 4	3 mm	
	8	Nombre de rangées de billes