

TPS CLAMP 10 A / 1 A 夹式电流互感器



产品规格: TPS CLAMP 10 A / 1 A 夹式电流互感器

通用技术规格	
每个软件可选的测量范围	0.01 A 至 1 A 0.1 A 至 10 A
正弦电流的峰值电流	3.7 A 37 A
固有误差	0.5%
频率范围	40 Hz 至 10 kHz
工作电压	300 V CAT IV
相位误差	0.5°
钳口开度	15 mm 直径或 15 x 17 mm 总线
测量范围的误差百分比在 23 °C ± 2 K、74 °F ± 2 K 以及 48 至 65 Hz 的条件下测定 采用额定电流时的相角误差 I _{max} 最大电流，无时间限制（交流和直流分流器）	

型号



Fluke TPS CLAMP 10A/1A

TPS CLAMP 10 A / 1 A 夹式电流互感器

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229