

产品参数表

规格



圆形头 用于按钮 Ø 22 - 弹簧复位 - 红 - 蘑菇头 Ø 30 mm



ZB5AC44

主要信息

产品系列	Harmony XB5
产品类型	非发光式按钮头
产品短名	ZB5
边框材料	Dark grey plastic
操纵头类型	标准
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	弹簧复位
操纵杆外形	红色 蘑菇头 Ø 30 mm, 未标记
设备简介	基本要素

补充信息

CAD 总宽度	30 mm
CAD 总高度	30 mm
CAD 总深度	52 mm
净重	0.027 kg
机械寿命	5000000 次
站名称	XALD 1至5个开孔 XALK 2至5个开孔
电气组成代码	C1 适用 <9 触点 使用 单个 块 内 前端安装 C2 适用 <9 触点 使用 单和双 块 内 前端安装 C11 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装 C15 适用 <1 触点 使用 单个 块 内 前端安装 SF1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装 SR1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 背面安装
型号	ZB5

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-40...70 °C
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529 IP69 IP69K
NEMA防护等级	NEMA 13 NEMA 4X
高压垫圈阻抗	7000000 Pa 在...上 55 °C, 距离: 0.1 m
IK 保护等级	IK03 conforming to IEC 50102
符合标准	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
产品认证	LROS (Lloyds register of shipping) 列出的 UL BV GL DNV CSA
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.4 cm
Package 1 Width	5.4 cm
Package 1 Length	8.8 cm
Package 1 Weight	45.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.206 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ Reach (不含 Svhc)	
✓ 无有毒重金属	
✓ 无汞	
✓ RoHS 豁免信息	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息