

Martillos de maza de goma



Estos martillos de maza de goma tienen un cabezal presofundido con revestimiento y un mango de aleación de aluminio con empuñadura de caucho para absorber el impacto.

Estándar	Peso aproximado	Diámetro del taco		Longitud nominal	Tacos de recambio	
					Código RS	
Código RS	g	pulg.	mm	mm	Blanco duro (estándar)	Marrón resistente
732-577	700	1 1/2	38	305	732-599	732-606
600-795	900	1 3/4	44	305	600-802	600-818
732-583	1150	2	50	330	732-628	732-634
382-2083	1850	2 1/2	63	370		

Tacos de recambio



BLANCO

Nylon duro: dureza Shore D 61-65, el mejor taco de uso general. Para trabajos de montaje ligeros y pesados.

MARRÓN

Poliuretano resistente: dureza Shore D 58-62, duro y resistente a la abrasión. Ideal para golpear superficies afiladas y cortadas, y para el montaje de matrices de acero.

Diámetro	BLANCO Nylon DURO	MARRÓN Resistente	Diámetro
			
mm	Código RS	Código RS	pulg.
38	732-599	732-606	1 1/2
44	600-802	600-818	1 3/4
50	732-628	732-634	2