




KKH*S-*M, Coupleurs S, Modèle fileté KKH4S-02MS

Fiche technique


General series information

- Modèle fileté.
- Taille du corps: 1/8, 1/4.
- Orifice: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2.

Spécifications standards

Taille du corps	4 (1/4)
Raccord	R 1/4
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	0 - 1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	39 mm ²
Principe d'étanchéité	Electroless nickel plated (copper-free application), With male thread sealant
Embout	Series KK plug
Poids	0.060 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)