



KBO40-PP-AS

Douille à billes

Douille à billes KBO..-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	40	Taille
Design	PP-AS	Sealed, relubrication facility

dimensions principale & données de performance

F_W	40 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	62 mm	Diamètre extérieur
L	80 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C_max	6.100 N	Capacité de charge dyn.
C_0 max	4.600 N	Capacité de charge stat.
≈m	511 g	Poids



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 02:52:56 UTC

SCHAFFLER

Cotes de montage

B_2	18,2 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
L_2	60,3 mm	
	H13	Tolérance
B_L2	2,15 mm	
D_N	59 mm	
T_4	1,5 mm	
N_4	3 mm	
N_2	3 mm	
α	54 °	Angle d'ouverture du secteur
β	54 °	
	5	Nombre de rangées de billes