

2m VESA Gecertificeerde DisplayPort Kabel, 10 Pack, DisplayPort 1.2 Kabel met Vergrendeling, 4K 60Hz UHD, DP naar DP Kabel voor Monitor, Vergrendelbare DP Connectors

Productcode: DISPL2M10PK



Vereenvoudig multi-monitor setups dankzij dit 10-pack DisplayPort 1.2 kabels. Deze kabel zorgt voor video met hoge bandbreedte en multi-channel audio, en is daarmee ideaal voor 4K workstations, docks en krachtige GPU's. Sluit een 4K 60Hz UHD DisplayPort scherm aan op een hostcomputer of MST hub.

Dankzij de VESA certificering garandeert de DisplayPort 1.2 kabel een vlotte werking tussen DP 1.2 apparaten en is daarnaast ook compatibel met DP 1.1.

Deze DisplayPort kabel is uitgerust met een flexibele TPE mantel en kan om hoeken en randen van het bureau worden geleid. De robuuste trekontlasting zorgt voor een handige plaatsing van de kabel en de vergrendelbare vergulde DP connectors kunnen veilig worden aangesloten om onbedoelde ontkoppelingen te voorkomen.

De gecertificeerde DisplayPort kabel ondersteunt de volgende DP 1.2 functionaliteiten:

- Resoluties tot 4K 60Hz, bij gebruik van een compatibele DP bron en scherm
- Ondersteunt hoge refresh rates waaronder 1080p 120Hz en 1440p 75Hz
- HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) voor een veilige verbinding tussen bron en beeldscherm
- Multi-Stream Transport (MST) voor serieschakeling van meerdere schermen
- 8 Digitale Audio Kanalen zonder Compressie
- Backwards compatibel met DP 1.1

Deze DP 1.2 kabel is vervaardigd met gevlochten aluminium mylar afscherming om EMI te beperken en zorgt voor heldere, betrouwbare audio/video output en langdurige prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HANDIGE 10 PACK:** VESA gecertificeerde DisplayPort 1.2 kabels geleverd in een handige 10-pack om grotere implementaties met meerdere schermen te vereenvoudigen; Ondersteunt 4K 60Hz video met HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST) en 3D stereo audio
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 28AWG draad met vergulde connectors voor betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; Al-Mylar folie met koperen vlechtwerk voor betere EMI bescherming; Backwards compatibel met DP 1.1
- **TOEPASSINGEN:** Handige 10-pack is ideaal voor kantoren/vergaderzalen/klaslokalen en professionele installaties met meerdere schermen en krachtige GPU's; Te gebruiken met 4K UHD of 1080p dockingstations/monitors/projectors/videowalls
- **BETROUWBAAR ONTWERP:** Duurzame ABS connectors met flexibele TPE mantel & trekontlasting voorkomen rafelen/schade door buigen of ruw gebruik; Metalen connector sub-structuur biedt EMI afscherming; Vergrendelbare DP connectors voorkomen ongewenst loskoppelen
- **SPECS:** 2-meter Kabel; 10 Pack; Zwart; DisplayPort v1.2; 4K 60Hz met HBR2/MST/GTC; DP Vergrendeling Male naar Male; 28AWG; 7.3mm B.D.; TPE Mantel; ABS Connector Behuizing; Gevlochten Al-Mylar Folie Afscherming; Enkele SKU Beschikbaar (DISPL2M)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Prestaties	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Maximale overdrachtsnelheid	21.6 Gbps
	Audiospecificaties	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% tot 85 % RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Vergrendelbaar
	Draaddikte	28 AWG
	Type behuizing	ABS
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	4.7 oz [134.0 g]
Verpakkingsinform		

atie

Lengte Verpakking	18.1 in [46.0 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	10 - 2 m displayport kabel
-------------	----------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.