

## CARACTERISTIQUES

- Ces armoires pour substances sont adaptées pour le stockage en toute sécurité
- Ils ont été conçus avec une structure entièrement soudée
- Portes renforcées qui empêchent la distorsion
- Ils sont également dotés d'une poignée en L chromée verrouillable avec 2 clés
- Déversement non amovible intégré

## Armoires COSHH à 1 porte verrouillables en acier gris de RS PRO, 915 mm x 457 mm x 457 mm

RS code commande : 424-5493



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Présentation de la gamme RS PRO d'armoires de stockage de substances dangereuses COSHH. Ces armoires étanches de haute qualité sont idéales pour le stockage en toute sécurité de liquides inflammables, de peintures, de pesticides et de nombreuses autres substances dangereuses. L'armoire est dotée d'un corps soudé qui empêche toute fuite des substances stockées dans l'armoire, garantissant que les substances dangereuses ne sont pas exposées à la zone dans laquelle elles sont conservées. Ces armoires sont essentielles pour garantir que les réglementations COSHH, ainsi que diverses autres réglementations relatives au stockage de substances dangereuses et inflammables, sont respectées.

Quelles sont les autres armoires de cette gamme RS PRO ?

- [424-5500](#) 457 x 457 x 305 mm 1 étagère
- [424-5493](#) 915 x 457 x 457 mm 1 étagère
- [424-5516](#) 915 x 915 x 457 mm 1 étagère
- [424-5522](#) 2 étagères de 1219 x 915 x 457 mm
- [424-5538](#) 3 étagères 1829 x 915 x 457 mm

## Caractéristiques

<b>Nombre de portes</b>	1
<b>Nombre d'étagères</b>	1
<b>Verrouillable</b>	Oui
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Finition</b>	Revêtement poudré en polyester époxy
<b>Applications</b>	Ecoles, hôpitaux, laboratoires scientifiques, usines et bureaux, placards de nettoyage

## Spécifications mécaniques

<b>Taille externe</b>	915 mm x 457 mm x 457 mm
<b>Hauteur</b>	915mm
<b>Largeur</b>	457mm
<b>Profondeur</b>	457mm

**Mécanisme de verrouillage**

Deux tiges de verrouillage en acier Top et bottom

## Homologations

**Conformité/certifications**

Code de pratique homologué DSEAR L136, points 94-96, ainsi que les annexes A et B et le paragraphe 104

