

# Fiche technique du produit XZCPV1141L10

## Caractéristiques

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit  
femelle - M12 - 4 broches - PVC 10m

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
---	-----------------------

Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
------------------------------------	------------------------

Nom de gamme	Universel
--------------	-----------

### Complémentaires

Raccordement électrique	M12, 4 broches connecteur femelle droit
-------------------------	---

Fixation de la borne	Vissé
----------------------	-------

Matière de la bague	Métal
---------------------	-------

État LED	Sans
----------	------

Longueur de câble	10 m
-------------------	------

Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
-----------------------------	--------

Composition du câble	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
----------------------	--------------------------

Matière de l'isolant du fil	PVC
-----------------------------	-----

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
--------------------------------	----------------------

[In] courant nominal	3 A
----------------------	-----

Résistance de contact	5000 µΩ
-----------------------	---------

Résistance d'isolement	1 GΩ
------------------------	------

Poids	0,45 kg
-------	---------

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
-----------------------	--------------

Certifications du produit	CULus
---------------------------	-------

Température de fonctionnement	-25...80 °C (statique)
-------------------------------	------------------------

Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C
---------------------------------------	-------------

### Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1201 - Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---



---

**Garantie contractuelle**

---

Période

18 mois

---