

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Preventa XY2
Fonction produit	Interrupteur à câble
Nom abrégé de l'appareil	XY2CD
Couleur du logement	Bleu
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN/IEC 61140 Classe I se conformer à NF C 20-030

Complémentaires

Longueur maximale du câble de déclenchement	6 m
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Plastique
[Us] tension d'alimentation	240 V
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Effort d'actionnement	237 daN
Force de traction	36 daN
Nombre d'entrée de câble	3 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5 pour PG13,5
Durée de vie mécanique	1500000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125 à 240 V AC-15, A300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V (niveau de pollution: se conformer à UL 508 300 V (niveau de pollution: se conformer à CSA C22.2 No 14 400 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
Code de comptabilité	XY2CD

Environnement

Certifications du produit	CCC CE
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de protection IP	IP66 pour se conformer à IEC 60529

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------