

ALPHA

3470UFR100P62 bleu TFR

EAN 4031582485486

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	34 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.858 kg
Rayon d'encombrement	91 mm
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

3470UFR100P62 bleu TFR

EAN 4031582485486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

