



Gummislange, kloropren

• Helsen H

Disse kloroprenslangene (H) er ideelle for krevende installasjoner i f.eks. luftfart, offentlig kommunikasjon og forsvarsindustri.

Materialet er meget elastisk, den originale størrelsen kan ekspanderes 500% i applikasjonen og 200% i varig drift.

For å spare tid og krefter ved montering, benytt HellermannTyton hylsetenger type K, S og SS samt Hellerine Olje som er spesielt designet for å lette påsettingen av HellermannTyton kloroprenhylser og slanger.

Egenskaper og fordeler

- Elastisk slange i kloropren
- Tåler opp til 120°C kortvarig
- Dekker mange kabeldiametere med en størrelse
- Tilgjengelig i kuttete lengder



Gummislange H er meget fleksibel og enkel å montere.

MATERIALE	Kloropren (CR)
Driftstemperatur	-65°C til +95°C, kortvarig +120°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Sertifiseringer	BS-3858 Type 1, BS-4 G 198 Del 1 Type 1, DEF STAN 59-15 D2, IEC 684-3-116

RoHS ✓



Kloropren beskyttelseshylser og slanger

TYPE	Før krymping Ø D min.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Pakn.	Farge	Art.nr.
H12	1,2	0,70	20,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-01520
H15	1,5	0,80	20,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-01600
H20	2,0	0,80	20,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-01700
H30	3,0	0,80	25,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-01841
H50	5,0	1,00	25,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-01982
H75	7,5	1,30	25,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-02063
H100	10,0	1,50	25,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-02105
H150	15,0	1,70	25,0	1.000 stk.	Sort (BK)	600-02155

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.