


Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - 1688667

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Telaio da incasso RJ45, x4, IP20, per inserti portacontatti femmina per connessione a c.s., senza viti di fissaggio



Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 017918 819439
GTIN	4017918819439
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,170 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	Germania
Sales Key	ABNAGA

Dati tecnici

Dati meccanici

Numero degli slot	4
Colore	grigio
Grado di protezione	IP20
Tipo	RJ45, IP20

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA
Materiale	Plastica
Profondità	3,6 mm
Altezza	26,5 mm

Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - 1688667


Dati tecnici

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Environmental Product Compliance	
China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato



Telaio da incasso RJ45 IP20

Disegno quotato



Dima di foratura:

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121

Telaio da incasso - VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - 1688667

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Accessori

Accessori

Inserto portacontatti femmina

Inserto portacontatti femmina RJ45 - VS-08-BU-RJ45/LP-4 - 1688609



Inserto portacontatti femmina RJ45, x4, per montaggio su c.s., CAT5e, 8 poli, schermato, con codoli a saldare angolati