

M12 IR-201B 1/4 CRICCHETTO A BATTERIA M12™

Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min

Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi

Carcassa rinforzata per una maggiore durata

Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)

Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Piattaforma 12V: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™



REDLITHIUM™



Attacco	1/4" quadro
Coppia max (Nm)	40
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 250
Lunghezza (mm)	274
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Kit incluso	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441725