

特点

- 1/2 in. 和 1/4 in. 套筒组件
- 铬钒钢结构
- 喷砂处理表面
- 套筒压印、带尺寸、可快速识别
- 工具存储 - 装在一个便利的吹塑成型工具箱中

RS Pro 机械工具套件、带箱

RS 号: 829-6568



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 高质量 78 件装 1/2 in. 和 1/4 in. 套筒和手动工具套件，安装在吹制成型的手提存储箱中，构成一个完整的综合工具套件。工具质地优良，工具箱便于携带，用途广泛且耐用，专为每个单独组件制作带切口的插槽。该套件包含基本和实用的螺丝刀、套筒、扳手和钳子以及其他附件。工具采用高级铬钒钢制成，坚固耐用，可多年使用。每个工具在箱中都有自己确定的位置，让您能够始终合理有序地使用。

一般规格

设置类型	机械
设置内容	刀头、锤子、六角扳手、钳子、棘齿、螺丝刀、插座、扳手
件数	78
存储类型	外壳
应用	车库、车间

机械规格

工具箱尺寸	470mm x 370mm x 85mm
-------	----------------------

套件包含

名称	数量
1/4in 2in 快速释放套筒棘齿	1
1/2 2in in 火花塞套筒: 16mm 和 21mm	2
2in 滑动 t 型头	1
1/12mm 2in 延长杆: 125 mm 和 250mm	2
2in 万向接头	1
1/4 2in in 套筒: 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、22mm、24mm、27mm、30mm、32mm	13
1/4in 4in 快速释放套筒棘齿	1
1/10mm 4in 扳手手柄	1
4in 滑动 t 形杆	1
1/100mm 4in 扩展: 75mm	1
1/10mm 4in 柔性延长杆	1
1/10mm 4in 万向接头	1
4in 耦合器	1
1/4 4in in 套筒: 4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm	9
1/4 4in in 深套筒: 8M、10mm、12mm、13mm	4
1/4 4in in 六角刀头: 3mm、4mm、5mm、6mm	4
1/4 4in mm 一字刀头: 3mm、4mm、5mm、6mm	4
1/4 4in mm phillips 刀头: PH1、PH2、PH3	3
1/4 4in in. 米字刀头: PH1、PH2、PH3	3
1/4 4in in torx 刀头: T10、T15、T20、T25	4
180mm 组合钳	1
250mm 水泵钳	1
组合扳手套件: 8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm	8
一字螺丝刀: 6 x 10mm、4 x 100mm	2
phillips 螺丝刀: PH1 x 75mm、PH2 x 100mm、PH3 x 150mm	3
300g 锤子	1
六角扳手套件	4

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---

