

特点

- 带位置指示槽的实心旋钮
- 可选美观的自然色饰面或哑光黑色阳极氧化饰面
- 单个平头螺钉固定
- 可耐冲击、振动或意外移动
- 无需特殊安装硬件或工具
- 由最高质量的材料制成
- 占用最小面板空间

RS Pro 电位计旋钮、平头螺钉型、22mm 旋钮直径、银色、6.35mm 轴

RS 号: 498-902



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

该电位器来自我们的自有品牌 RS PRO，专为专业设备而设计，用于控制电气设备，例如音频设备上的音量控制。

一般规格

车身颜色	银
指示器颜色	黑色
适合与一起使用	电位计
材料	铝
表面	实心刷面
旋钮类型	平头螺钉
应用	将电池的 emf 与标准电池进行比较、测量电池的内部电阻、测量电路分支的电压

机械规格

轴尺寸	6.35mm
旋钮直径	22mm
旋钮高度	14mm
深度	12mm
公差	±0.2 mm

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

