




RS Best.-Nr. 517-3507  
 RS Best.-Nr. 517-1409  
 RS Best.-Nr. 517-3462  
 RS Best.-Nr. 517-3484  
 RS Best.-Nr. 517-3478  
 RS Best.-Nr. 517-3434  
 RS Best.-Nr. 517-4459  
 RS Best.-Nr. 517-4465  
 RS Best.-Nr. 517-3440  
 RS Best.-Nr. 517-3456  
 RS Best.-Nr. 517-3490  
 RS Best.-Nr. 517-3529  
 RS Best.-Nr. 517-3428  
 RS Best.-Nr. 517-4421  
 RS Best.-Nr. 517-3513

## IP65 Hochtemperaturkästen (mit Dichtung, keine Beschichtung)



Best.-Nr.	Größe NR.	L	W	H	C1	C2	S1	S2	Wandstärke
5173507	A	89,1	35,0	31,3	79,3	25,3			1,5 mm
5174409	B	114,5	63,6	31,3	104,5	54,2			1,5 mm
5173462	C	114,7	89,7	56,1	104,4	79,6			1,5 mm
5173484	D	114,4	63,7	56,1	104,6	54,2			1,5 mm
5173478	E	171,9	120,9	56,0	160,4	109,3			2 mm
5173434	F	171,9	120,9	107,0	160,4	109,3			2 mm
5174459	G	222,1	145,9	56,9	211,7	135,4			2 mm
5174465	H	222,2	146,0	107,5	211,7	135,4			2 mm
5173440	J	275,0	175,0	66,5	264,1	164,0	132,2		2 mm
5173456	K	139,1	101,5	77,7	128,7	90,7	64,8		2 mm
5173490	L	165,8	127,3	77,3	154,0	116,1	77,1		2 mm
5173529	M	119,9	100,0	36,7	108,5	88,4	50,1		2 mm
5173428	N	250,2	250,2	101,5	238,0	238,0	79,9	160,0	2,5 mm
5174421	P	79,9	54,9	26,1	70,5	45,4	40,0		1,5 mm
5173513	Q	60,0	54,9	31,0	50,6	45,4	30,0		1,5 mm

1. Material von Sockel und Deckel: Aluminiumlegierung ADC12
2. Material der Schrauben: Edelstahl M3,5 x 12 mm Supadrive-Senkopf
3. Oberfläche: Natürlich, einfach
4. Dichtung: 3 mm dicker schwarzer selbstklebender Synthetikgummi, Neopren bietet Schutz gemäß IP65
5. Verjüngung 1,5° pro Seite vom Deckel zum Sockel