

TouchBoard G80-11900



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier compact à touchpad intégré

Le TouchBoard multifonction vous rendra service partout où vous ne pouvez ou ne souhaitez pas vous passer des fonctions d'une souris et où vous manquez de place. Ce clavier Cherry révèle tous ses atouts dans un environnement industriel. Sa qualité et sa longévité inégalées s'allient à la précision et à la convivialité du touchpad.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 50 millions de frappes par touche
- Solide et fiable
- Compact et ergonomique
- Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19"
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Clavier USB : les touches suivantes peuvent être librement programmées en 3 niveaux (activation individuelle en combinaison avec « STRG », en combinaison avec « SHIFT ») à l'aide du logiciel KeyM@n (macros logicielles) : touches de fonction « F1 » - « F12 », « INSERT », « DELETE », « POSITION1 », « END », « BILD-UP », « BILD-DOWN », « PRINT », « PAUSE », virgule et zéro dans le pavé numérique.

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 1000 g

Poids total (avec emballage):

env. 1200 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Dimensions (produit):

env. 415 x 193 x 37 mm

Dimensions emballage:

env. 447 x 250 x 45 mm

Fiabilité:

- MCBF > 10 milliards d'activations
- MTBF > 874 000 heures


Touchpad:

- Résolution: 1000 dpi
- Nombre de touches: 2

Clavier :

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations

- Caractéristique d'activation: BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)



- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 66
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches	
1	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
2	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-2	Anglais US	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé	104
3	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
4	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDE-2	Allemagne	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
5	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
6	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
7	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	France	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105
8	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	France	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	105

Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Consommation	Connexion	Homologations produit	Configuration système	Volume livré	Nombre de touches	
9	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-0	Anglais US	gris clair	gris clair	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
10	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-2	Anglais US	noir	noir	type 35 mA (clavier), type 3 mA (touchpad)	PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	Connexions PS/2 pour clavier et souris	Mode d'emploi imprimé, Adaptateur PS/2 sur DIN (AT), Adaptateur PS/2 sur RS 232	104
11	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
12	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgique	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
13	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
14	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Suisse	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
15	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
16	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Allemagne	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
17	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Espagne	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
18	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Espagne	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
19	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
20	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	104
21	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	France	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
22	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	France	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
23	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	gris clair	gris clair	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105
24	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	noir	noir	maxi 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	Connexion USB	Mode d'emploi imprimé	105