

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Désignation d'accessoire / élément séparé	Embase 4 fils
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Adaptateur pour connecteur
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Type de filetage	Pg 11
[In] courant nominal	4 A


### Complémentaires

Longueur de câble	100 mm
Nombre total de brins	4
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12 5 droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière du corps	Plastique
Résistance d'isolement	> 1000000000 Ohm
Résistance entre bornes	<= 5000 mOhm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Poids	0.02 kg

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-25...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0545 - Déclaration de conformité Schneider Electric  <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------