



Manipuleringssikre etiketter, for termoskriver

- Materiale 951 (sølvfarget), 2 deler


Spesielt godt egnet innen kjøretøyindustri, for holdbar og manipuleringssikker merking. Anbefales benyttet på glatt underlag, bl.a. på chassis. Det transparente laminatet som overlapper noen millimeter, garanterer høy motstandskraft mot smuss og slitasje, og er enkel å montere for hånd.

Egenskaper og fordeler

- Sølvfargede etiketter i polyester med beskyttelseslaminat, levert på rull med beskyttelseetikett
- Manipuleringssikker, dersom etiketten fjernes, vil den etterlate et rutemønster
- God holdbarhet i utendørs applikasjoner
- Imøtekommer krav fra KBA (Kraftfahrtbundesamt [Federal Motor Transport Authority])
- Spesielt godt egnet for merking i kjøretøy



Typeskilt med beskyttelseslaminat.




Den merkede sølvfargede flaten (materiale 951A) er beskyttet av et transparent laminat (Materiale 951B).

MATERIALE	Type 951, Polyester, sølv (SR) og Polyester, transparent (CL)
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	fra 0°C (etikett), fra +4°C (laminat)
Lim	Akryl
Limtykkelse (TA) nom.	36 µm, 25 µm
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstand mot vann, alkohol, de fleste oljer, fett, brennstoff, løsemidler, svake syrer, salter og alkalier.
Anbefalt folie-type	TT822OUT
Sertifiseringer	KBA (Kraftfahrzeugbundesamt), UL-godkjent

HF ✓

RoHS ✓



TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Etiketter pr. rad	Pakn.	Farge	Art.nr.
TAG25.4-12.7TD1-951 SET	25,4	12,7	31,5	1	1.000	Sølv (SR)	596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET	50,8	25,4	56,8	1	1.000	Sølv (SR)	596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET	63,5	50,8	69,5	1	500	Sølv (SR)	596-42951
TAG101-74TD1-951 SET	101,6	74,0	107,0	1	250	Sølv (SR)	596-41951
TAG101-160TD1-951 SET	101,6	160,0	105,8	1	250	Sølv (SR)	596-40951

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.