

附件
EWK 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

订货数据

类型	EWK 2
订货号	0199360000
版本	附件, 固定块
GTIN (EAN)	4008190023546
最小包装数	50 个

数据页

附件 EWK 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	15 mm	高度	27 mm
最低安装高度	44.5 mm	深	42 mm
净重	7.14 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
类型	用于端子		

材料参数

材料	聚酰胺 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	附件	安装导轨	TS 32
------	----	------	-------

分类

ETIM 3.0	EC001041	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-08-10-03	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03		

产品说明

附件 S 10 和 WS 12 标记牌的可翻转标牌支架 SchT 14/6 编号 1269060000 可用于 WEW 32/1。

认证

ROHS	一致
------	----

下载

DXF	11434_EWK_2_DXF.dxf
STEP	0199360000_11434_EWK_2_STP.stp