

FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头

1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护插头，标称工作电压: 250 V，额定电流: 24 A，位数: 14，额定接线容量: 6 mm²，颜色: 灰色



商业数据

订货号	1029339
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6114
产品关键代码	BE6114
目录页面	页码651 (C-1-2019)
GTIN	4055626531397
单件重量 (含包装)	164 g
单件重量 (不含包装)	164 g
原产地	PL

FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头

1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



技术数据

产品属性

产品类型	绝缘插头
位数	14

连接数据

标称电流	24 A
最大负载电流	24 A
额定电压	250 V
额定横截面	6 mm ²

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PC

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头


1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



图纸

电路图



FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头

1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



认证

若要下载证书, 请访问产品详情页: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



CSA

认证ID: 13631



cUL认证

认证ID: FILE E 60425



UL认证

认证ID: FILE E 60425

FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头

1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27141190
ECCLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBP-3F/14 4U AUX - 保护插头

1029339

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029339>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	93333fa1-0f06-457b-93e7-fb8e764ec3b3

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn