

Adaptateur - HC-NPT-1/2-M20 - 1686847


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Adaptateur NPT, IP68, jusque 5 bar, avec joint torique, M20 sur 1/2"

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	25 pc
GTIN	 4 017918 822705
GTIN	4017918822705
Poids par pièce (hors emballage)	0,032 KGM
Numéro du tarif douanier	74199990
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur	25 mm
Longueur sans filetage de raccordement	18,5 mm
Diamètre du filetage de raccordement	20 mm
Longueur filetage de raccordement	6,5 mm

Conditions ambiantes

Indice de protection (IP)	IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Généralités

Matériau	Laiton, nickelé
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau du joint torique	NBR
Type de filetage côté raccordement	M20
Type de filetage, côté joint	Filetage NPT 1/2 pouce
Type de filetage, côté raccordement	M20

Adaptateur - HC-NPT-1/2-M20 - 1686847

Caractéristiques techniques

Généralités


Coloris	argenté
---------	---------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Dessin coté



Dessin coté

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27439207
eCl@ss 8.0	27439207
eCl@ss 9.0	27430314

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000938
ETIM 6.0	EC000938
ETIM 7.0	EC000938

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
-------------	----------

Adaptateur - HC-NPT-1/2-M20 - 1686847

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Homologations


Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
