

Protection légère des mains pour la manipulation des aliments, de couleur blanche

- Idéal pour la manipulation des aliments :**
Les VersaTouch® 92-220 sont conformes aux normes de manipulation des aliments et conviennent parfaitement à un large éventail de tâches de traitement des aliments.
- Extrémités des doigts texturées :** Les extrémités des doigts offrent une bonne flexibilité et une bonne résistance à la déchirure.
- Emballage intelligent :** l'emballage en polybag réduit les risques de contamination, en particulier dans les environnements humides



Secteurs industriels

- Transformation des aliments

Remarques

Recommandé pour

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériaux	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésivés
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Category III, EN ISO 21420:2020, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par sachet ; 10 sachets par carton ; 1 000 gants par sac protecteur en polyéthylène
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Conception fine
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutylidithiocarbamate de zinc <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9,5	ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.07 / 2.8	ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.10 / 3.9	ASTM D3767,EN 420
AVANT VIEILLISSEMENT		APRÈS VIEILLISSEMENT
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6
		EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	92220070	92220080	92220090	92220100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.