


silenziatore AMTE-M-H-G14

Codice prodotto: 1206623

FESTO

Per ridurre la rumorosità degli attacchi di scarico di impianti pneumatici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	20
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	1.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Livello di rumorosità	95 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	9,5 g
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale inserto silenziatore	Bronzo
Materiale perno filettato	Ottone
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS