


Fixation standard 8 unilatérale



Les fixations standards 8, unilatérales, d'item relient deux profilés 8 à angle droit avec une haute résistance au décalage et à la torsion. La tôle de liaison asymétrique en acier zingué s'enclenche dans une rainure et assure ainsi un alignement verrouillé en rotation. L'autre rainure reste libre.

Pour fixer l'ensemble, le trou central du premier profilé est taraudé. Le deuxième profilé nécessite un alésage de montage et est raccordé de manière stationnaire.



Étendue de la livraison

Bride standard 8, unilatérale, acier zingué
Vis Chc tête bombée spéciale, similaire M8x20-ISO 7380, acier zingué

Note technique

[0.0.672.99](#) Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Propriétés	
Référence	0.0.672.99
Unité de livraison	1 kit
Poids	19,0 g
Couple	25 Nm

Accessoires	
0.0.465.88	Unité de perçage, support perceuse
0.0.465.89	Unité de perçage, adaptateur de perçage 8
0.0.026.29	Clé 6 pans SW5 avec poignée