

Scheda dati

N. magazzino: 121-7825, 121-7826, 121-7827

Prese RS Pro per relè di potenza in miniatura



Specifiche:

- Dotate di morsetto di tenuta in metallo
- Idonee per 121-7804, 121-7806, 121-7807, 121-7808, 121-7809, 121-7810, 121-7811, 121-7812, 121-7813, 121-7814, 121-7815, 121-7816, 121-7817, 121-7818, 121-7819, 121-7820, 121-7821, 121-7822, 121-7823, 121-7824

N. magazzino	121-7825	121-7826	121-7827
Caratteristiche			
Carico nominale	Corrente	16A	
	Tensione	300V	
Resistenza dielettrica	Tra bobina e contatto	4.000 V/S	
	Tra i contatti	2500 V/S	
Coppia di serraggio max.	1,2Nm		
Dimensione cavo	20-14 AWG / 0,5-2,5mm ²		
Temperatura ambiente	-40 ~ +85°C		
Peso unità	46g	62g	78g
Accessori	Morsetto di tenuta in metallo		
Certificazione			

