

CARATTERISTICHE

- Facile da usare e veloce da installare
- Grado di infiammabilità UL 94V-2
- Disponibile nei colori nero e naturale
- Adatto per una moltitudine di usi

Fascetta per cavi termicamente stabilizzata in nylon nero RS PRO, 100mm x 2,5

Codice RS: 811-1577



un prezzo eccezionale.

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

DESCRIZIONE del

Il design di una fascetta per cavi include una testa che fornisce la scanalatura per il nastro da tirare, creando un anello. Il cavo può essere fatto passare attraverso la scanalatura fino a raggiungere l'anello preferito, quindi è possibile tagliare il cavo in eccesso. Quando viene avvitato attraverso la scanalatura, i denti del cavo formano un blocco che non può essere tirato indietro.

Specifiche generali


Tipo	Stabilizzato al calore
Colore	Nero
Materiale	Nylon 66
Applicazione	Industria automobilistica Trasporto Industria aerospaziale Gestione dei cavi Home/DI
Resistente a.	Resistente al calore
Resistente ai raggi UV	Sì
Temperatura di esercizio massima	105 °C.
Comportamento al fuoco	Tipo ignifugo
Quantità	100

Specifiche meccaniche

Lunghezza	100mm
Larghezza	2,5mm
Resistenza alla trazione	78,4N
Massima potenza del bundle	22mm

Omologazioni

Standard soddisfatti	UL 94V-2
-----------------------------	----------



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111571	203x2.5	55	18	8	Black	100
8111574	142x2.5	35	18	8		
8111577	100x2.5	22	18	8		
8111580	150x3.6	36	40	18		
8111583	160x4.8	39	50	22		
8111587	180x3.6	46	40	18		
8111593	265x3.6	73	40	18		
8111596	203x3.6	52	40	18		
8111599	292x3.6	82	40	18		
8111603	203x4.6	52	50	22		
8111606	550x12.7	159	250	114		