


AS-i 导线，成型 用于外部辅助电压 24 V 黑色，橡胶 2 x 1.5 mm²，1 km，装在线轴上由 100 m 导线组成



综合技术数据		
产品的规格	AS-Interface 非圆截面导线	
颜色	黑色 (24 V DC)	
材料	橡胶	
数量	1km电线滚筒	
机械数据		
硅酮无析出	是	
弯曲半径		
• 固定铺设线路时 许可最小值	12 mm	
• 移动导线中 许可最小值	24 mm	
无卤素	是	
灵活性	很好	
弯曲状态反应 按照DIN VDE 0472第603条目	在30.000次的往返运动后无断裂	
电缆芯线颜色	棕色，蓝色	
环境条件		
燃烧状态反应	易燃的	
耐油稳定性	有限稳定的	
受臭氧 和气候影响的稳定性	有限稳定的	
温度范围		
• 静止的	-40 ... +85 °C	
• 变动的	-25 ... +85 °C	
正树/批准：		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RX9022-0AA00>
Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9022-0AA00>
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RX9022-0AA00>
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, **EPLAN Makros**, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9022-0AA00&lang=en

上一次修改:

2020/12/23 