



# pressostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Codice prodotto: 175252

FESTO

apre o chiude un circuito elettrico al raggiungimento di un valore di pressione prestabilito. Punto di inserzione pressione regolabile. Senza connettore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 100 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Frequenza di commutazione max.	3 Hz
Tensione max. uscita di commutazione CA	250 V
Tensione max. uscita di commutazione CC	250 V
Corrente di uscita max.	4.000 mA
Connessione elettrica	Connettore maschio 4 poli
Fissaggio	Avvitabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	900 g
Materiale del corpo	PA66-GF30 Acciaio zincato
Materiale membrana	NBR
Intervallo di regolazione valori di soglia	1 ... 10 bar
Grado di protezione	IP65