

Anciennement connu comme : Vantage®70-765



Coupures



Chaleur



Applications lourdes

## Gants de sécurité avancés résistants aux coupures, dotés d'un cuir de première qualité pour une meilleure adhérence

- **Défenses renforcées** : Ces gants de sécurité sont dotés d'une fibre aramide et d'une fourche de pouce renforcée, ainsi que de coutures déplacées à l'arrière des doigts, afin de protéger contre les blessures mineures, les accrocs et les perforations.
- **Protection spécialisée** : Parmi les meilleurs gants de travail en cuir disponibles, l'ActivArmr® 70-765 est également capable de protéger les mains contre un contact intermittent avec la chaleur jusqu'à 100°C/200°F.
- **Poignée renforcée** : Ils assurent une prise solide et sûre dans les environnements huileux.
- **Durabilité améliorée** : Les gants de travail ActivArmr® 70-765 à paume en cuir sont dotés d'un fil résistant à la coupure de calibre 10 et de poids moyen, garantissant une utilisation durable.
- **Confort optimisé** : Les gants de sécurité ActivArmr® 70-765 sont non seulement résistants à la chaleur, mais aussi confortables et tressés avec du polyester et du coton colorés.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de pièces métalliques dégrossies
- Réparation et remplacement du verre
- Manipulation de cylindres et de blocs dégrossis
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Opérations d'emboutissage

Anciennement connu comme : Vantage®70-765

### Principales propriétés

- **Double couture en fibre aramide** : protection renforcée
- **Fil de poids moyen résistant aux coupures** : rapport poids/protection élevé contre les coupures
- **Conception résistante à la chaleur** : Contact thermique intermittent jusqu'à 100°C/200°F

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### <small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

#### Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 70-765	<b>Finition:</b> Paume en cuir <b>Matériau de l'enduction:</b> Cuir <b>Matériau du support:</b> Acrylique, Nylon, Aramide <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	10	8, 9, 10, 11	235-275 mm/ 9.25-10.82 pouces	Gris	• 12 paires par sachet ; 3 sachets par carton ;

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

#### <small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### <small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### <small>Australie</small>

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### <small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### <small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### <small>Canada</small>

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.