


06130030

RCK 13 - Autocentrante

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Codice articolo (CODE)	06130030
Ød (DD) mm	30
ØD (D) mm	55
L1 (L1) mm	17
L2 (L2) mm	22
L3 (L3) mm	28
L (L) mm	34
Coppia max Mt (MT) Nm	660
Pressioni - Albero (CPS) N/mm ²	235
Pressioni - Mozzo (CPH) N/mm ²	130
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Num. (CSN)	6
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Tipo (CST)	M6x20
Viti bloccaggio - DIN 912 MAT. 12.9 - Coppia (CSTQ) Nm	14
Filetto di estrazione - Tipo (ETT)	M6
Filetto di estrazione - Num. (ETN)	3
Peso (WEIGHT) kg	0.35