

# Sapphire Xtreme

## Gant souple avec résistance à la coupure de niveau E

Gant souple et léger offrant une résistance élevée à la coupure. Doublure ultra fine de jauge 15 pour une grande résistance à la coupure avec une enduction en mousse de nitrile sur la paume et un renfort pouce index.

### Caractéristiques

- ▲ Résistance à la coupure : niveau E / ANSI A5
- ▲ Doux et résistant pour un confort prolongé
- ▲ Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
- ▲ Doublure respirante pour garder les mains au frais
- ▲ Conception ergonomique pour un meilleur maintien
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Souple et offrant une grande dextérité
- ▲ Excellente résistance à l'abrasion pour une utilisation prolongée



### Certifications



### Secteurs et applications appropriés

#### Secteurs d'activité

- ▲ Aéronautique
- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Produits chimiques

#### Applications

- ▲ Gestion des déchets et du recyclage
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Acier et métaux
- ▲ Travaux de construction métallique

- ▲ Réparations et entretien des véhicules

#### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747

# Sapphire Xtreme

Gant souple avec résistance à la coupure de niveau E

## Informations sur le produit

<b>Matériaux</b>	Doublure:	Fibre de verre, Polyéthylène haute performance, Nylon, Élasthanne, Fibre d'acier, jauge15
	Revêtement:	Micro-mousse de nitrile
<b>Couleur</b>	Gris / Noir	
<b>Longueur</b>	315mm	
<b>Style de manchette</b>	Poignet élastique en tricot	

## Informations de commande

<b>XS</b>	SKY1030	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
<b>S</b>	SKY1031	
<b>M</b>	SKY1032	
<b>L</b>	SKY1033	
<b>XL</b>	SKY1034	
<b>XXL</b>	SKY1035	
<b>XXXL</b>	SKY1036	

## Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

### Europe

[sales@globus.com](mailto:sales@globus.com)  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

[sales.gcc@globusgroup.com](mailto:sales.gcc@globusgroup.com)  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

[salesusa@globusgroup.com](mailto:salesusa@globusgroup.com)  
+1 83 337 54747