


Câble de connexion

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

12...24 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...85

Température ambiante en mouvement

[°C]

-30...70

Indice de protection

IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids

[g]

94

Matière du corps

PA

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12555



Câble de connexion

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,4 mm; torsadé; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement

