
prevost
Compressed Air Expert

JONCTIONS POUR TUYAUX

Jonction filetage cylindrique mâle - 2 gorges - JFT ZS





Pression d'utilisation min/max

0 / 15 bar

Référence	Filetage	Cote A (mm)	Cote B (mm)
JFT 1219ZS	G1/2	74	23
JFT 3419ZS	G3/4	78	29
JFT 3425ZS	G3/4	80	35
JFT 0119ZS	G1	84	35
JFT 0125ZS	G1	84	35