

## MSA Okodad SFP+ sändarmodul - 10GBASE-BX (uppströms)

Produkt ID: SFP-10GB-BX-U-STA-ST



SFP-10GB-BX-U-STA-ST är en MSA-kompatibel uppströms fiber SFP+-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP-10GB-BX-D-STA-ST. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiber-kabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 646,156,559 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

## Funktioner

- **MSA UNCODED SFP+ TRANSCEIVER:** 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ designed, programmed and tested to work with compatible MSA Compliant switches and routers to deliver reliable 10GbE connectivity
- **INCREASE BANDWIDTH ON EXISTING INFRASTRUCTURE:** This 10 Gigabit Ethernet bi-directional WDM SFP+ transceiver module sends and receives over a single strand of fiber optic cable instead of two
- **TECHNICAL SPECS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G Bi-Directional Upstream | Single Mode (SMF) | LC Connector | 1270nmTx/1330nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances up to 10km (6.2mi)
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance
- **GÅR ATT KOMBINERA MED MSA-KOMPATIBLA SWITCHAR:** Kan även kombineras med switchmodeller från Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link med flera som har stöd för okodade moduler

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge

Våglängd	1270nmTx/1330nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	646 156 559 timmar
Strömförbrukning	< 1.3W

---

Utseende

Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]

---

Förpackning

Paketets längd	4.4 in [11.3 cm]
Paketets bredd	3.6 in [9.1 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
-----------------	---------------------

---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.