



Principales

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial SBM |
| Fonction de l'appareil | Polyvalent |
| Fonction produit | Boîte industrielle |
| Nom abrégé de l'appareil | SBMC |
| Type de coffret | Boîte à entrée |
| Hauteur nominale de l'enveloppe | 300 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe | 800 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 120 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Composition de l'appareil | 1x corps 1x couvercle 6x vis de capot 6x plaque passe-câbles FL21 |
| Type de carter | Corps monobloc soudé plié |
| Type de face avant | Porte simple |
| Fixation du couvercle | Vis métal demi-tour |
| Type de verrou | Étanchéité : PZ2 tournevis vis prisonnière |
| Pièces amovibles | Cover, par vis prisonnière Plaque passe-câbles, vis |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Matière | Tôle d'acier |
| Finition de la surface | Poudre de polyester |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | IEC 62208 |
| Certifications du produit | BV DNV GL LR UL |
| Degré de protection IP | IP55 IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 conformément à IEC 62262 |
| Température ambiante pour le stockage | -35...60 °C |
| Température de fonctionnement | -35...80 °C |

Environnement

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 1241 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Contractual warranty

