



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
ID du produit	4NWP100171R0001
EAN	7640169262616
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Up 800 VA
Description longue	Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / Prises RJ11&RJ45 pour télécoms /Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004317
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	a670f830-777f-4b36-b3b0-267df370e80a Switzerland
SCIP simplifié	287e26df-c773-4cd1-abac-d5541f6e0148 Germany cc87875c-838e-4faa-b144-5fae77325bb1 France

e05dd807-5001-4b25-82d6-78c0b3c6442a Netherlands
466b05c1-678f-407a-9295-3cd8430b9d5f Spain
047359aa-beeb-4a20-91cf-85a491b0be35 Netherlands
cad3f8af-3f58-4603-a27f-54eea6e1929b Germany
0974efaa-b231-4051-959f-c9372753c053 Denmark
d0922cc9-831f-4d0a-917f-e6f8f59c7687 Poland
23d84147-e808-42fc-a46c-1a178eca51ed Norway
21c7005d-4646-4e54-bd8e-ac0c43883bad Finland
9d15a7f5-9796-4d2d-ad56-e1310e7f1613 Netherlands
47d1b636-33a3-4de7-bf3a-7fa44205909e Germany
8127a87e-3635-4762-a944-d1e413bda66c Croatia
9512417d-4dd0-42dd-85a6-2bad9a2c5227 Czech Republic
ebbcdac6-d783-4ef6-aec2-bb6cd4eb5d4b Poland
9c4145ac-9701-42eb-a9b7-96a1bda4642c Netherlands
34979ea6-1d69-42bb-9f04-d92e604756b5 Netherlands
601eb18e-71f9-4bab-97a2-d671fb148cd7 Estonia
fc2c0b97-494f-4a2b-aa3d-066f3304fca2 Greece
90e38c19-0883-4c5d-8120-cba054768065 Portugal
5b8264e6-3628-41f1-a0a8-ba6d837e0f5a Bulgaria
f8372a36-bb14-4f2e-81c8-3180ab69367c Sweden
341ca2ee-895e-4563-b591-272733f2f06b France
0ab4f341-db89-41d2-8f72-8d45b8421388 Sweden
7eba0fb8-cd03-4e10-a726-06883cfc36b4 Poland
380e1957-1bbb-40f2-aa62-e2c21ca3fee5 Germany
1b37528a-776b-46b9-bea8-5ee1c305a03b Germany

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004445_ML
Instructions et manuels	4NWD004445_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Norvège)	6600713
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	122 mm
Hauteur nette du produit	160 mm
Profondeur/longueur nette du produit	315 mm
Poids net du produit	4.7 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	197 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	250 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	395 mm
Poids brut du colis niveau 1	6 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262616

Technique

Puissance de sortie apparente	800 V-A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	1
Nombre de sorties	Connexion C13 4
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	480 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004317

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

