

Hoja de características del producto

Características

ZCE01

limit switch head ZCE - without lever spring return
left and right actuation



Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Maneta asociada	ZCY12 ZCY15 ZCY16 ZCY17 ZCY18 ZCY19 ZCY22 ZCY23 ZCY25 ZCY26 ZCY39 ZCY44 ZCY45 ZCY46 ZCY48 ZCY49 ZCY53 ZCY54 ZCY55 ZCY59 ZCY69 ZCY81 ZCY91
Cuerpo asociado	ZCD21 ZCD21M12 ZCD25 ZCD26 ZCD27

ZCD28
 ZCD29
 ZCD29M12
 ZCD31
 ZCD35
 ZCD37
 ZCD39
 ZCMD21C12
 ZCMD21L08R12
 ZCMD21L08U78
 ZCMD21L1
 ZCMD21L2
 ZCMD21L5
 ZCMD21M12
 ZCMD25L1
 ZCMD25L2
 ZCMD25L5
 ZCMD29C12
 ZCMD29L1
 ZCMD29L2
 ZCMD29L5
 ZCMD37L1
 ZCMD37L2
 ZCMD37L5
 ZCMD39L1
 ZCMD39L2
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD41L2
 ZCMD41L5
 ZCMD61C12
 ZCMD61M12
 ZCMD69C12
 ZCMD81L1
 ZCMD81L2
 ZCMD81L5
 ZCP21
 ZCP21M12
 ZCP25
 ZCP26
 ZCP27
 ZCP28
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCP31
 ZCP35
 ZCP37
 ZCP39
 ZCT21G11
 ZCT21N12
 ZCT21P16
 ZCT25G11
 ZCT25N12
 ZCT25P16
 ZCT26G11
 ZCT26N12
 ZCT26P16
 ZCT27G11
 ZCT27N12
 ZCT27P16
 ZCT28G11
 ZCT28N12
 ZCT28P16

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral 2 direcciones

Complementario

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Normas

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0851 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Indonesia
----------------	-----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------