

CARATTERISTICHE

- Pomoli in resina fenolica pieni di legno
- Perni filettati in acciaio zincato
- Conforme agli standard BS771
- Tollerante agli acidi deboli, con eccellente resistenza agli idrocarburi clorurati
- Temperatura d'esercizio da -30 °C a +140 °C.

Manopola di bloccaggio a 4 bracci nera RS Pro M6

Codice RS: 686-626



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Le manopole sono utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni nella nostra vita quotidiana ed eseguono molte funzioni, dall'uso come maniglie fisse all'uso per serrare, allentare, regolare, bloccare e spingere altri componenti o componenti di apparecchiature. Sono utilizzati in varie applicazioni, dai macchinari industriali e per costruzioni alle apparecchiature audio e Visual.

Manopole maschio: M6 x 13mm (RS [68604](#)), M6 x 25mm (RS [686610](#)), M6 x 40mm (RS [686626](#)), M8 x 20mm (RS [686632](#)), M8 x 25mm (RS [686648](#)), M8 x 40mm (RS [686654](#)).

Specifiche generali

| | |
|------------------------------|--|
| Filettatura | M6 |
| Forma della manopola | 4-Arm |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Materiale corpo | Fenolico |
| Inserire il materiale | Acciaio |
| Colore | Nero |
| Applicazione | Sportelli di accesso, cassette e pannelli (domestici e industriali), morsetti e dispositivi di fissaggio, macchinari |

Specifiche meccaniche


| | |
|------------------------------|------|
| Diametro filettatura | 6mm |
| Lunghezza filettatura | 40mm |
| Diametro manopola | 38mm |
| Diametro foro | 18mm |
| Lunghezza foro | 8mm |

Omologazioni

| | |
|----------------------------------|----------|
| Conformità/certificazioni | EN 61340 |
|----------------------------------|----------|



Dimensions:



| Dimensions (mm) | | | | | |
|-----------------|----|----|----|---|----|
| Stock no | D | A | B | b | d |
| 686-604 | 38 | 20 | 8 | - | 18 |
| 686-610 | 38 | 20 | 8 | - | 18 |
| 686-626 | 38 | 20 | 8 | - | 18 |
| 686-632 | 50 | 27 | 12 | - | 22 |
| 686-648 | 50 | 27 | 12 | - | 22 |
| 686-654 | 50 | 27 | 12 | - | 22 |