

DOUILLE - OGV® Standard

Douilles 6 pans

Profil OGV pour plus de couple et de grip sans abimer la boulonnerie.

Finition chrome satiné

Pour un Meilleur grip dans les doigts.



1/4" - 3/8" - 1/2"

Toutes les douilles déclinées en version courte et longue pour tous les besoins des professionnels.



Acier au chrome Vanadium

Haute qualité pour usage professionnel.

DOUILLE 1/2 - OGV® Standard



S.10HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 10 mm
S.11HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 11 mm
S.12HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 12 mm
S.13HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 13 mm
S.14HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 14 mm
S.15HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 15 mm
S.16HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 16 mm
S.17HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 17 mm
S.18HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 18 mm
S.19HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 19 mm
S.20HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 20 mm
S.21HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 21 mm
S.22HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 22 mm
S.23HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 23mm
S.24HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 24 mm
S.25HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 25 mm
S.26HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 26 mm
S.27HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 27 mm
S.28HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 28 mm
S.29HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 29 mm
S.30HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 30 mm
S.32HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 32 mm
S.8HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 8 mm
S.9HT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® ST - 9 mm



S.12HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 12 mm
S.13HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 13 mm
S.14HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 14 mm
S.15HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 15 mm
S.16HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 16 mm
S.17HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 17 mm
S.18HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 18 mm
S.19HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 19 mm
S.21HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 21 mm
S.22HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 22 mm
S.24HLAT	DOUILLE 1/2 - 6 PANS - Standard OGV® S.HLAT - Longue - 24 mm

DOUILLE 1/4 - OGV® Standard



R.10HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 10 mm
R.11HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 11 mm
R.12HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 12 mm
R.13HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 13 mm
R.14HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 14 mm
R.4HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 4 mm
R.4.5HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 4,5 mm
R.5HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 5 mm
R.5.5HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 5,5 mm
R.6HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 6 mm
R.7HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 7 mm
R.8HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 8 mm
R.9HT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® RT - 9 mm
R.1/2ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 1/2
R.1/4ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 1/4
R.11/32ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 11/32
R.3/16ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 3/16
R.3/8ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 3/8
R.5/16ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 5/16
R.7/16ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 7/16
R.7/32ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 7/32
R.9/16ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 9/16
R.9/32ET	DOUILLE 1/4 - 12 PANS - Standard OGV® - 9/32



R.10LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 10 mm
R.11LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 11 mm
R.12LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 12 mm
R.13LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 13 mm
R.14LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 14 mm
R.4LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 4 mm
R.5LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 5 mm
R.5.5LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 5,5 mm
R.6LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 6 mm
R.7LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 7 mm
R.8LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 8 mm
R.9LAT	DOUILLE 1/4 - 6 PANS - Standard OGV® R.LAT - Longue - 9 mm

DOUILLE 3/8 - OGV® Standard



J.20T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 20 mm
J.21T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 21 mm
J.22T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 22 mm
J.23T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 23 mm
J.24T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 24 mm
J.6T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 6 mm
J.7T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 7 mm
J.8T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 8 mm
J.9T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 9 mm
J.11T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 11 mm
J.10T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 10 mm
J.12T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 12 mm
J.13T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 13 mm
J.14T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 14 mm
J.15T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 15 mm
J.16T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 16 mm
J.17T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 17 mm
J.18T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 18 mm
J.19T	DOUILLE 3/8 - 12 PANS - Standard OGV® - 19 mm



J.10HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 10 mm
J.11HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 11 mm
J.12HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 12 mm
J.13HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 13 mm
J.14HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 14 mm
J.15HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 15 mm
J.16HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 16 mm
J.17HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 17 mm
J.18HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 18 mm
J.19HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 19 mm
J.21HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 21 mm
J.22HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 22 mm
J.8HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 8 mm
J.9HLAT	DOUILLE 3/8 - 6 PANS - Standard OGV® J.HLAT - Longue - 9 mm