

Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Détecteur de température
Alimentation	Pile 9 V
Type de technologie	Laser

Complémentaires

Type d'affichage	Thermomètre infrarouge portable: LCD rétro-éclairé
Température de mesure	Thermomètre infrarouge portable: -20...520 °C
Langue utilisateur	Espagnol Hongrois Polonais Portugais Français Allemand
Hauteur	180 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	50 mm
Poids du produit	150 g sans batterie

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	 Oui