


**插入式法兰**  
**DARF-Q12-32**  
产品代号: 4886224

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	32
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	2.9 Nm
产品重量	92 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 法兰	锻造铝合金, 阳极氧化
材料信息 , 螺丝	镀锌钢