



### Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

- TF21

TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking.

#### Egenskaper og fordeler

- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrypende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser
- Kan benyttes i termoskriver
- Flammehemmende og UL224 VW1 listet



TF21 - leveres i mange farger og størrelser.

**Detaljert informasjon  
om varmluftspistoler,  
se side 317/318.**

**Kuttede lengder kan leveres  
på forespørsel. Kontakt oss!**

<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
<b>Krympeforhold</b>	2:1
<b>Driftstemperatur</b>	-55°C til +135°C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+90°C
<b>Lengdeendring etter krymping</b>	+/-5%
<b>Dielektrisk styrke</b>	37 kV/mm
<b>Brennbarhetsklasse</b>	ASTM D876
<b>Sertifiseringer</b>	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1, UL224 125 °C 600V VW-1



Krympeslange 2:1



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF21-1.2/0.6	1,2	0,6	0,41	100 m	Blå (BU)	-	309-20126
	1,2	0,6	0,41	100 m	Gul (YE)	-	309-20124
	1,2	0,6	0,41	100 m	Hvit (WH)	-	309-20129
	1,2	0,6	0,41	100 m	Rød (RD)	-	309-20122
	1,2	0,6	0,41	300 m	Sort (BK)	-	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	0,8	0,43	100 m	Blå (BU)	-	309-20166
	1,6	0,8	0,43	100 m	Gul (YE)	-	309-20164
	1,6	0,8	0,43	100 m	Hvit (WH)	-	309-20169
	1,6	0,8	0,43	100 m	Rød (RD)	-	309-20162
	1,6	0,8	0,43	300 m	Sort (BK)	-	309-10160

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



### Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

- TF21



Krympeslange 2:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF21-2.4/1.2	2,4	1,2	0,51	100 m	Blå (BU)	-	309-20246
	2,4	1,2	0,51	100 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-40247
	2,4	1,2	0,51	100 m	Gul (YE)	-	309-20244
	2,4	1,2	0,51	100 m	Hvit (WH)	-	309-20249
	2,4	1,2	0,51	100 m	Rød (RD)	-	309-20242
	2,4	1,2	0,51	300 m	Sort (BK)	-	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1,6	0,51	100 m	Blå (BU)	-	309-20326
	3,2	1,6	0,51	100 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-40327
	3,2	1,6	0,51	100 m	Gul (YE)	-	309-20324
	3,2	1,6	0,51	100 m	Hvit (WH)	-	309-20329
	3,2	1,6	0,51	100 m	Rød (RD)	-	309-20322
	3,2	1,6	0,51	300 m	Sort (BK)	-	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	2,4	0,51	60 m	Blå (BU)	-	309-50486
	4,8	2,4	0,51	60 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-50487
	4,8	2,4	0,51	60 m	Gul (YE)	-	309-50484
	4,8	2,4	0,51	60 m	Hvit (WH)	-	309-50489
	4,8	2,4	0,51	60 m	Rød (RD)	-	309-50482
	4,8	2,4	0,51	300 m	Sort (BK)	-	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	3,2	0,64	60 m	Blå (BU)	-	309-50646
	6,4	3,2	0,64	60 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-50647
	6,4	3,2	0,64	60 m	Gul (YE)	-	309-50644
	6,4	3,2	0,64	60 m	Hvit (WH)	-	309-50649
	6,4	3,2	0,64	60 m	Rød (RD)	-	309-50642
	6,4	3,2	0,64	300 m	Sort (BK)	-	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	4,8	0,64	50 m	Blå (BU)	-	309-20956
	9,5	4,8	0,64	50 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-50957
	9,5	4,8	0,64	50 m	Gul (YE)	-	309-20954
	9,5	4,8	0,64	50 m	Hvit (WH)	-	309-20959
	9,5	4,8	0,64	50 m	Rød (RD)	-	309-20952
	9,5	4,8	0,64	150 m	Sort (BK)	-	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	6,4	0,64	50 m	Blå (BU)	-	309-21276
	12,7	6,4	0,64	50 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-41277
	12,7	6,4	0,64	50 m	Gul (YE)	-	309-21274
	12,7	6,4	0,64	50 m	Hvit (WH)	-	309-21279
	12,7	6,4	0,64	50 m	Rød (RD)	-	309-21272
	12,7	6,4	0,64	100 m	Sort (BK)	-	309-11270

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



### Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

- TF21



Krympeslange 2:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF21-19.0/9.5	19,1	9,5	0,76	50 m	Blå (BU)	-	309-11906
	19,1	9,5	0,76	50 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-11907
	19,1	9,5	0,76	50 m	Gul (YE)	-	309-11904
	19,1	9,5	0,76	50 m	Hvit (WH)	-	309-11909
	19,1	9,5	0,76	50 m	Rød (RD)	-	309-11902
	19,1	9,5	0,76	50 m	Sort (BK)	-	309-11900
TF21-25.4/12.7	25,4	12,7	0,89	50 m	Blå (BU)	-	309-12546
	25,4	12,7	0,89	50 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-12547
	25,4	12,7	0,89	50 m	Gul (YE)	-	309-12544
	25,4	12,7	0,89	50 m	Hvit (WH)	-	309-12549
	25,4	12,7	0,89	50 m	Rød (RD)	-	309-12542
	25,4	12,7	0,89	50 m	Sort (BK)	-	309-12540
TF21-38.0/19.0	38,1	19,1	1,02	60 m	Blå (BU)	-	309-13816
	38,1	19,1	1,02	60 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	309-13817
	38,1	19,1	1,02	60 m	Gul (YE)	-	309-13814
	38,1	19,1	1,02	60 m	Hvit (WH)	-	309-13819
	38,1	19,1	1,02	60 m	Rød (RD)	-	309-13812
	38,1	19,1	1,02	60 m	Sort (BK)	-	309-13810
TF21-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	60 m	Blå (BU)	18 085 48	309-15086
	50,8	25,4	1,14	60 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 085 28	309-15087
	50,8	25,4	1,14	60 m	Gul (YE)	-	309-15084
	50,8	25,4	1,14	60 m	Hvit (WH)	-	309-15089
	50,8	25,4	1,14	60 m	Rød (RD)	18 085 88	309-15082
	50,8	25,4	1,14	60 m	Sort (BK)	18 085 08	309-15080
TF21-76.0/38.0	76,2	38,1	1,27	30 m	Blå (BU)	18 085 49	309-17606
	76,2	38,1	1,27	30 m	Gul (YE)	18 086 29	309-17604
	76,2	38,1	1,27	30 m	Hvit (WH)	-	309-17609
	76,2	38,1	1,27	30 m	Rød (RD)	18 085 89	309-17602
	76,2	38,1	1,27	30 m	Sort (BK)	18 085 09	309-17600
TF21-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	15 m	Blå (BU)	-	309-11026
	101,6	50,8	1,40	15 m	Gul (YE)	-	309-11024
	101,6	50,8	1,40	15 m	Hvit (WH)	-	309-11029
	101,6	50,8	1,40	15 m	Rød (RD)	-	309-11022
	101,6	50,8	1,40	15 m	Sort (BK)	18 085 10	309-11020

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.