



Flexiguard slanger og nipler

- FG Beskyttelsesslanger, PVC


FlexiGuard beskyttelsesslange blir bl.a. benyttet som kabelbeskyttelse i skap og i konstruksjoner mellom dør og vegg.

Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel
- Gir meget høy mekanisk beskyttelse
- God motstandskraft mot oljer, syrer og base, kjemikalier, UV-stråling og ozon



FlexiGuard NS slange med UH nippel.



FlexiGuard

MATERIALE	Fleksibel Polyvinyl Chlorid, kadmiumfri (PVC), Stål (ST)
Driftstemperatur	-20°C til +70°C, (+80°C, 200 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



TYPE	Ø (D)	Utv. Ø (OD)	Bøyeradius	Rull-lengde	Farge	Art.nr.
FG14	10	14	14	10 m	Grå (GY)	167-00209
FG17	13	17	17	10 m	Grå (GY)	167-00211
FG19	15	19	19	10 m	Grå (GY)	167-00213
FG21	16	21	21	10 m	Grå (GY)	167-00216
FG27	21	27	27	10 m	Grå (GY)	167-00221
FG36	30	36	36	10 m	Grå (GY)	167-00229
FG45	38	45	45	10 m	Grå (GY)	167-00236
FG56	48	56	56	10 m	Grå (GY)	167-00248

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.