



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FH
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	4P
Nombre de voies	12 voies pour outgoing, type : N + L avec 18 mm pas
Distance entre appareils	36 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Type de connecteur	Dent
Nombre total de modules de 18 mm	24

Complémentaires

Présentation du produit	Uncutable
In courant assigné d'emploi	100 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA conformément à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité de gamme	Acti 9
Compatibilité produit	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K ISW switch disconnecter

Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 NF EN 61439-2
Tenue au feu	960 °C (30 s) conformément à IEC 60695-2-1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.