

## Scheda Audio interna PCI surround 5.1 canali - 5.1 PCI Surround Sound Card

Product ID: PCISOUND5CH2



La scheda audio surround PCI PCISOUND5CH2 consente di aggiungere l'audio a 5,1 canali al PC desktop mediante uno slot PCI, offrendo l'uscita audio e l'ingresso microphone/line con mini jack da 3,5 mm.

Una conveniente soluzione multimediale in grado di offrire un audio surround di alta qualità, questa scheda audio PCI permette di sfruttare la riproduzione/registrazione audio full-duplex a 48 KHz/16 bit e offre al contempo il supporto dell'audio posizionale 3D HRTF, Microsoft® DirectSound®, DirectSound 3D® e A3D®.

I tre connettori di ingresso ausiliari interni permettono di collegare l'unità CD direttamente alla scheda audio. Se l'unità è dotata di pulsanti di controllo esterni, la scheda permette la riproduzione senza compromettere le prestazioni del computer.

Grazie al supporto di PCI v2.2 e alla staffa di installazione a basso profilo/mezza altezza inclusa, questa scheda audio rappresenta una soluzione ideale per l'home theatre da PC, perfetta per un PC standard o con fattore di forma ridotto (SFF).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituisce l'audio guasto o l'audio preinstallato solo stereo di un PC desktop
- Permette di creare un conveniente sistema home theater tramite PC o un PC multimediale con funzionalità di audio surround
- Fornisce ingressi e uscite aggiuntivi per sorgenti o destinazioni audio multiple

### Features

- Uscita audio surround a 5,1 canali e ingresso audio mic/line con mini jack da 3,5 mm
- Supporta frequenze di campionamento fino a 48 KHz/16 bit
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
- Supporta audio 3D HRTF, Microsoft® DirectSound®/ DirectSound 3D® e A3D®
- Supporta PCI versione 2.2 con ACPI
- Funzionamento Full Duplex per registrazione e riproduzione
- Tre ingressi ausiliari interni
- Buffer cuffie da 32 Ohm integrato

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	C-Media - 8738LX
	Tipo bus	PCI (5 Volt)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
<b>Prestazioni</b>	Specifiche audio	Supporta l'audio stereo 16 bit a 5,1 canali Collegamenti di ingresso e uscita: Line In, Mic In, Front-Speaker, Rear-Speaker, Center/Sub-Woofers
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
<b>Connettore/i</b>	Porte esterne	5 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Porte interne	3 - MPC2 (4 pin, Audio) Maschio
	Tipo/i connettori	1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions Only</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Slot PCI da 5 V disponibile Microsoft DirectX® 8.1 o versioni successive
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5-85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	4.7 in [120 mm]
	Larghezza prodotto	0.7 in [19 mm]
	Lunghezza prodotto	4.8 in [122 mm]
	Peso prodotto	1.8 oz [50 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [146 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Scheda audio surround PCI 5.1
		1 - Staffa a basso profilo
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.